



47357004

priz dış. gelişmiş kontak koruma, K.5, paslanmaz,çelik, metal mat

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım	DIN 49440
Sabitleme modu	sıva altı montaj

Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

Boyutlar

ekleme derinliği	32 mm
Montaj derinliği, sıva altı kutular	31 mm

Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
Metalik renk	Evet

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

Bağlantı

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	07
Koruma indeksi IP	IP20
Gelişmiş kontak koruması ile	Evet