



47436012

## priz Q.1/Q.3, kırmızı kadifemsi

### Teknik özellikler

#### Mimari

Tasarım DIN 49440

#### Konfigürasyon

modül sayısı 1

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50/60 Hz

Anma akımı 16 A

#### Elektrik akımı

Anma akımı 16 A

#### Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

Montaj derinliği, sıva altı kutular 31 mm

#### Materyaller

Metalik renk Hayır

#### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

#### Bağlantı

Bağlantı terminalleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

#### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 02

atishalogenfreexternallymaintained Yes

Gelişmiş kontak koruması ile Hayır

#### Kimlik

Sekonder tasarım hatları Q.1

#### Kullanma talimatları

bilgilendirme metni Renk kodlu yuva.