



47438989

## priz/B.3/B.7, parlak beyaz

### Teknik özellikler

#### Mimari

Tasarım	DIN 49440
Sabitlenme modu	sıva altı montaj

#### Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

#### Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

#### Boyutlar

ekleme derinliği	32 mm
Montaj derinliği, sıva altı kutular	31 mm

#### Materyaller

Renk	beyaz
RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz
Metalik renk	Hayır

#### Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

#### Bağlantı

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli

#### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	02
Koruma indeksi IP	IP20

#### Kimlik

ana tasarım hattı	Berker S.1/B.3/B.7
Sekonder tasarım hatları	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas