



47441606

kapaklı priz, gelişmiş kontak korumalı 45° B3/7, antrasit

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım	DIN 49440
Sabitleme modu	sıva altı montaj

Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

Kapak, kapı

menteşeli kapaklar	menteşeli kapak açılırken son pozisyonda takılı kalabilir
--------------------	---

Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
-----------------	-----

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

Bağlantı

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	05
Koruma indeksi IP	IP20
Gelişmiş kontak koruması ile	Evet

Kimlik

ana tasarım hattı	Berker S.1/B.3/B.7
Sekonder tasarım hatları	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas

Kullanma talimatları

bilgilendirme metni	Dik açı prizlerin kullanılması halinde birkaç soket çıkışından oluşan kombinasyonlara uygundur.!
---------------------	--