



47442079

## kapaklı priz, gelişmiş kontak koruma,R.1.3 beyaz

### Teknik özellikler

#### Mimari

Tasarım	DIN 49440
Sabitleme modu	sıva altı montaj

#### Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

#### Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

#### Boyutlar

ekleme derinliği	32 mm
------------------	-------

#### Kapak, kapı

menteşeli kapaklar	kendiliğinden kapanan menteşeli kapaklı
--------------------	---

#### Materyaller

Renk	beyaz
RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz

#### Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

#### Bağlantı

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli

#### Kullanım durumları

engelsiz bina	DIN 18040
---------------	-----------

#### Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
Gelişmiş kontak koruması ile	Evet

#### Kimlik

Sekonder tasarım hatları	R.1
--------------------------	-----