



47448989

### kapaklı priz, gelişmiş kontak korumalı 45° S1/B3/7

#### Teknik özellikler

#### Mimari

Tasarım	DIN 49440
Sabitlenme modu	sıva altı montaj

#### Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

#### Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

#### Kapak, kapı

menteşeli kapaklar	menteşeli kapak açılırken son pozisyonda takılı kalabilir
--------------------	-----------------------------------------------------------

#### Materyaller

Renk	beyaz
RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz

#### Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

#### Bağlantı

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli

#### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	05
Koruma indeksi IP	IP20
Gelişmiş kontak koruması ile	Evet

#### Kimlik

ana tasarım hattı	Berker S.1/B.3/B.7
Sekonder tasarım hatları	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas

#### Kullanma talimatları

