



47452045

## priz montaj yönü 45° R.classic, siyah

### Teknik özellikler

#### Mimari

Tasarım DIN 49440

#### Konfigürasyon

modül sayısı 1

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50/60 Hz

Anma akımı 16 A

#### Elektrik akımı

Anma akımı 16 A

#### Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

Montaj derinliği, sıva altı kutular 31 mm

#### Materyaller

Metalik renk Hayır

#### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

#### Bağlantı

Bağlantı terminalleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

#### Ekipman

Yapılandırma türü Laserdruck

#### Emniyet

REACH uyumlu No

RoHS uyumlu Yes

Halojen içermez Yes

Gelişmiş kontak koruması ile Hayır

#### Kimlik

ana tasarım hattı Serie R.classic