



47452045

### priz montaj yönü 45° R.classic, siyah

#### Teknik özellikler

#### Mimari

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Tasarım        | DIN 49440        |
| Sabitleme modu | sıva altı montaj |

#### Konfigürasyon

|              |   |
|--------------|---|
| modül sayısı | 1 |
|--------------|---|

#### Temel elektriksel özellikler

|               |          |
|---------------|----------|
| Anma gerilimi | 250 V    |
| Anma gerilimi | 250 V AC |
| Frekans       | 50/60 Hz |
| Anma akımı    | 16 A     |

#### Elektrik akımı

|            |      |
|------------|------|
| Anma akımı | 16 A |
|------------|------|

#### Boyutlar

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| ekleme derinliği                    | 32 mm |
| Montaj derinliği, sıva altı kutular | 31 mm |

#### Materyaller

|              |       |
|--------------|-------|
| Metalik renk | Hayır |
|--------------|-------|

#### Kurulum, montaj

|              |                |
|--------------|----------------|
| kurulum modu | açılır pençeli |
|--------------|----------------|

#### Bağlantı

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Bağlantı terminalleri | DIN 49073-1       |
| Bağlantı tipi         | geçmeli klemensli |

#### Ekipman

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Yapılandırma türü | Laserdruck |
|-------------------|------------|

#### Emniyet

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Koruma indeksi IP                   | IP20  |
| atishalogenfreeexternallymaintained | Yes   |
| Gelişmiş kontak koruması ile        | Hayır |

#### Kimlik

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| ana tasarım hattı | Serie R.classic |
|-------------------|-----------------|