



47461909

### kapaklı priz, gelişmiş kontak korumalı 45° S1/B3/7

#### Teknik özellikler

##### Mimari

Tasarım	DIN 49440
Sabitleme modu	sıva altı montaj

##### Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

##### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

##### Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

##### Boyutlar

ekleme derinliği	32 mm
------------------	-------

##### Kapak, kapı

menteşeli kapaklar	menteşeli kapak açılırken son pozisyonda takılı kalabilir
--------------------	---

##### Materyaller

Renk	beyaz
RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz
Yüzey görüntüsü	mat

##### Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

##### Bağlantı

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli

##### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	05
Koruma indeksi IP	IP20
Gelişmiş kontak koruması ile	Evet

##### Kimlik

ana tasarım hattı	Berker S.1/B.3/B.7
-------------------	--------------------

**Kullanma talimatları**

bilgilendirme metni

Dik açı prizlerin kullanılması halinde birkaç soket çıkışından oluşan kombinasyonlara uygundur. Etikete alan yüksekliği 6 mm P temas şeritler için düzenlenmiştir.