



47466084

menteşeli kapak a. etiket, Q.x, alu kadifemsi, lake

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım	DIN 49440
Sabitlenme modu	sıva altı montaj

Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

Boyutlar

ekleme derinliği	32 mm
------------------	-------

Materyaller

Metalik renk	Evet
--------------	------

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

Bağlantı

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	02
Koruma indeksi IP	IP20
Gelişmiş kontak koruması ile	Evet

Kimlik

Sekonder tasarım hatları	Q.1
--------------------------	-----

Kullanma talimatları

bilgilendirme metni

Dik açılı prizlerin kullanılması halinde birkaç soket çıkışından oluşan kombinasyonlara uygundur. Etiketleme alan yüksekliği 6 mm P-temas şeritler için düzenlenmiştir.