



47466086

menteşeli kapak, gelişmiş kontak koruma 45° Q1/3,ant.

#### Teknik özellikler

#### Mimari

Tasarım	DIN 49440
Sabitleme modu	sıva altı montaj

#### Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

#### Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

#### Boyutlar

ekleme derinliği	32 mm
------------------	-------

#### Materyaller

Metalik renk	Hayır
--------------	-------

#### Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

#### Bağlantı

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli

#### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	02
Koruma indeksi IP	IP20
Gelişmiş kontak koruması ile	Evet

#### Kimlik

Sekonder tasarım hatları	Q.1
--------------------------	-----

#### Kullanma talimatları

bilgilendirme metni

Dik aç prizlerin kullanılması halinde birkaç soket çıkışından oluşan kombinasyonlara uygundur. Etiketleme alan yüksekliği 6 mm P-temas şeritler için düzenlenmiştir.