



47466089

kapaklı priz, gelişmiş kontak korumalı 45° Q1/3

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım DIN 49440

Konfigürasyon

modül sayısı 1

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50/60 Hz

Anma akımı 16 A

Elektrik akımı

Anma akımı 16 A

Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

Materyaller

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Metalik renk Hayır

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

Bağlantı

Bağlantı terminalleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 02

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

Gelişmiş kontak koruması ile Evet

Kimlik

Sekonder tasarım hatları Q.1

Kullanma talimatları

bilgilendirme metni

Dik açılı prizlerin kullanılması halinde birkaç soket çıkışından oluşan kombinasyonlara uygundur. Etiketleme alan yüksekliği 6 mm P-temas şeritler için düzenlenmiştir.