



47468989

kapaklı priz, gelişmiş kontak korumalı 45° S1/B3/7

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım	DIN 49440
Sabitlenme modu	sıva altı montaj

Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

Boyutlar

ekleme derinliği	32 mm
------------------	-------

Kapak, kapı

menteşeli kapaklar	menteşeli kapak açılırken son pozisyonda takılı kalabilir
--------------------	-----------------------------------------------------------

Materyaller

Renk	beyaz
RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

Bağlantı

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	05
Koruma indeksi IP	IP20
Gelişmiş kontak koruması ile	Evet

Kimlik

ana tasarım hattı	Berker S.1/B.3/B.7
Sekonder tasarım hatları	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas

Kullanma talimatları

Dik açılı prizlerin kullanılması halinde birkaç soket çıkışından oluşan kombinasyonlara uygundur. Etiketleme alan yüksekliği 6 mm P-temas şeritleri için düzenlenmiştir.

bilgilendirme metni