



47477104

### kapaklı priz, gelişmiş kontak korumalı 45° K5 çelik

#### Teknik özellikler

##### Mimari

Tasarım	DIN 49440
Sabitlenme modu	sıva altı montaj

##### Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

##### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

##### Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

##### Boyutlar

Montaj derinliği, sıva altı kutular	35 mm
-------------------------------------	-------

##### Kapak, kapı

menteşeli kapaklar	menteşeli kapak açılırken son pozisyonda takılı kalabilir
--------------------	---

##### Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
Metalik renk	Evet

##### Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

##### Bağlantı

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli

##### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	07
Koruma indeksi IP	IP20
Gelişmiş kontak koruması ile	Evet