



47477104

kapaklı priz, gelişmiş kontak korumalı 45° K5 çelik

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım DIN 49440

Konfigürasyon

modül sayısı 1

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50/60 Hz

Anma akımı 16 A

Elektrik akımı

Anma akımı 16 A

Boyutlar

Montaj derinliği, sıva altı kutular 35 mm

Kapak, kapı

menteşeli kapaklar menteşeli kapak açılırken son pozisyonda takılı kalabilir

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Metalik renk Evet

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

Bağlantı

Bağlantı terminalleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 07

atishalogenfreeexternallymaintained No

Gelişmiş kontak koruması ile Evet