



47487103

kapaklı priz, gelişmiş kontak korumalı 45°, K.5, eloksallı

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım DIN 49440

Konfigürasyon

modül sayısı 1

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50/60 Hz

Anma akımı 16 A

Elektrik akımı

Anma akımı 16 A

Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

Kapak, kapı

menteşeli kapaklar menteşeli kapak açılırken son pozisyonda takılı kalabilir

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

Bağlantı

Bağlantı terminalleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 07

atishalogenfreexternallymaintained No

Gelişmiş kontak koruması ile Evet

Kullanma talimatları

bilgilendirme metni

Etiketleme alan yüksekliği 6 mm P-temas şeritler için düzenlenmiştir. Dik aç prizlerin kullanılması halinde birkaç soket çıkışından oluşan kombinasyonlara uygundur.