



47506084

## etiketlipriz, Q.1/Q.3,alu kadifemsi, lake

### Teknik özellikler

#### Mimari

Tasarım	DIN 49440
---------	-----------

#### Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
---------------	-------

Anma gerilimi	250 V AC
---------------	----------

Frekans	50/60 Hz
---------	----------

Anma akımı	16 A
------------	------

#### Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

#### Boyutlar

ekleme derinliği	32 mm
------------------	-------

Montaj derinliği, sıva altı kutular	31 mm
-------------------------------------	-------

#### Materyaller

Metalik renk	Evet
--------------	------

#### Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

#### Bağlantı

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
-----------------------	-------------

Bağlantı tipi	geçmeli klemensli
---------------	-------------------

#### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	02
--	----

atishalogenfreexternallymaintained	No
------------------------------------	----

Gelişmiş kontak koruması ile	Hayır
------------------------------	-------

#### Kimlik

Sekonder tasarım hatları	Q.1
--------------------------	-----

#### Kullanma talimatları

bilgilendirme metni	Etiketleme alan yüksekliği 6 mm P-temas şeritler için düzenlenmiştir.
---------------------	---