



47516064

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım DIN 49440

Konfigürasyon

modül sayısı 1

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50/60 Hz

Anma akımı 16 A

Elektrik akımı

Anma akımı 16 A

Materyaller

Metalik renk Evet

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

Bağlantı

Bağlantı terminalleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 02

atishalogenfreexternallymaintained No

Gelişmiş kontak koruması ile Hayır

Kimlik

Sekonder tasarım hatları Q.1