



47517104

## kapaklı priz, gelişmiş kontak koruma, K.5, çelik, mat

### Teknik özellikler

#### Mimari

Tasarım	DIN 49440
Sabitlenme modu	sıva altı montaj

#### Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

#### Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

#### Boyutlar

Montaj derinliği, sıva altı kutular	35 mm
-------------------------------------	-------

#### Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
Metalik renk	Evet

#### Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

#### Bağlantı

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli

#### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	07
Koruma indeksi IP	IP20
Gelişmiş kontak koruması ile	Evet