



47517204

## kapaklı priz, gelişmiş kontak koruma, K.5, çelik, mat

### Teknik özellikler

#### Mimari

Tasarım DIN 49440

#### Konfigürasyon

modül sayısı 1

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50/60 Hz

Anma akımı 16 A

#### Elektrik akımı

Anma akımı 16 A

#### Boyutlar

Montaj derinliği, sıva altı kutular 35 mm

#### Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Metalik renk Evet

#### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

#### Bağlantı

Bağlantı terminalleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

#### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 07

atishalogenfreexternallymaintained No

Gelişmiş kontak koruması ile Evet