



47526086

menteşeli kapak, gelişmiş kontak koruma, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım DIN 49440

Konfigürasyon

modül sayısı 1

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50/60 Hz

Anma akımı 16 A

Elektrik akımı

Anma akımı 16 A

Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

Kapak, kapı

menteşeli kapaklar kendiliğinden kapanan menteşeli kapaklı

Materyaller

Metalik renk Hayır

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

Bağlantı

Bağlantı terminalleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 02

atishalogenfreeexternallymaintained No

Gelişmiş kontak koruması ile Evet

Kimlik

Sekonder tasarım hatları Q.1

Kullanma talimatları

bilgilendirme metni Etiketleme alan yüksekliği 6 mm P-temas şeritler için düzenlenmiştir.