



47527203

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım	DIN 49440
Sabitlenme modu	sıva altı montaj

Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

Boyutlar

ekleme derinliği	32 mm
------------------	-------

Kapak, kapı

menteşeli kapaklar	kendiliğinden kapanan menteşeli kapaklı
--------------------	---

Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
-----------------	-----

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

Bağlantı

Bağlantı terminaleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	07
Koruma indeksi IP	IP44
Gelişmiş kontak koruması ile	Evet

Kullanma talimatları

bilgilendirme metni

Etiketleme alan yüksekliği 6 mm P-temas şeritler için düzenlenmiştir.!!Dik aç prizlerin kullanılması halinde birkaç soket çıkışından oluşan kombinasyonlara uygundur.