



47527204

## kapaklı priz, gelişmiş kontak koruma, K.5, çelik, mat

### Teknik özellikler

#### Mimari

Tasarım DIN 49440

#### Konfigürasyon

modül sayısı 1

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50/60 Hz

Anma akımı 16 A

#### Elektrik akımı

Anma akımı 16 A

#### Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

#### Kapak, kapı

menteşeli kapaklar kendiliğinden kapanan menteşeli kapaklı

#### Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

#### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

#### Bağlantı

Bağlantı terminalleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

#### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 07

Koruma indeksi IP IP44

atishalogenfreeexternallymaintained No

Gelişmiş kontak koruması ile Evet

#### Kullanma talimatları

bilgilendirme metni

Etiketleme alan yüksekliği 6 mm P-temas şeritler için düzenlenmiştir. Dik açılı prizlerin kullanılması halinde birkaç soket çıkışından oluşan kombinasyonlara uygundur.