



47552089

priz, gelişmiş kontak koruma, montaj yönü 45°

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım DIN 49440

Konfigürasyon

modül sayısı 1

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50/60 Hz

Anma akımı 16 A

Elektrik akımı

Anma akımı 16 A

Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

Montaj derinliği, sıva altı kutular 31 mm

Materyaller

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Metalik renk Hayır

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

Bağlantı

Bağlantı terminalleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

Ekipman

Yapılandırma türü Laserdruck

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

Gelişmiş kontak koruması ile Evet

Kimlik

ana tasarım hattı Serie R.classic