



47552089

priz, gelişmiş kontak koruma, montaj yönü 45°

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım	DIN 49440
Sabitlenme modu	sıva altı montaj

Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

Boyutlar

ekleme derinliği	32 mm
Montaj derinliği, sıva altı kutular	31 mm

Materyaller

Renk	beyaz
RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz
Metalik renk	Hayır

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

Bağlantı

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli

Ekipman

Yapılandırma türü	Laserdruck
-------------------	------------

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
Gelişmiş kontak koruması ile	Evet

Kimlik

ana tasarım hattı	Serie R.classic
-------------------	-----------------