



5031

Buton NA kontak

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Anahtarlama açısı	3.5 °
-------------------	-------

Konfigürasyon

Anahtar modu	NA kontak
--------------	-----------

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut	Hayır
----------------------	-------

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz

Elektrik akımı

anlık kontak akımı	10 A
--------------------	------

Boyutlar

Derinlik	41.6 mm
ekleme derinliği	30 mm
Kontak mesafesi	> 3 mm
Yükseklik	70.8 mm
Genişlik	70.8 mm

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

Bağlantı

Kablo enine kesiti (rijit)	maks. 2.5 mm ²
Bağlantı terminalleri	IEC 60669-1'e göre
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli

Teslimat kapsamı

İambalı	Hayır
---------	-------

Ekipman

NC kontaklarının adeti	0
NO kontaklarının adeti	1
Aydınlatma	aydınlatma ve izleme devreleri için

Emniyet

Kimlik

ana tasarım hattı

Aydınlatma kontrolü