



5031

### Buton NA kontak

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Anahtarlama açısı	3.5 °
-------------------	-------

### Konfigürasyon

Anahtar modu	NA kontak
--------------	-----------

### Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut	Hayır
----------------------	-------

### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz

### Elektrik akımı

anlık kontak akımı	10 A
--------------------	------

### Boyutlar

Derinlik	41.6 mm
ekleme derinliği	30 mm
Kontak mesafesi	> 3 mm
Yükseklik	70.8 mm
Genişlik	70.8 mm

### Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

### Bağlantı

Kablo enine kesiti (rijit)	2.5
Bağlantı terminalleri	IEC 60669-1'e göre
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli

### Teslimat kapsamı

İambalı	Hayır
---------	-------

### Ekipman

NC kontaklarının adeti	0
NO kontaklarının adeti	1
Aydınlatma	aydınlatma ve izleme devreleri için

### Emniyet

**Kimlik**

ana tasarım hattı

Aydınlatma kontrolü