



503203

izole giriş terminalleri ile butonlu NK kontak ve NA kontak

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Anahtarlama açısı 3.5 °

Konfigürasyon

Anahtar modu 1 NO, 1NC, ayrı giriş terminalleri

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Elektrik akımı

anlık kontak akımı 10 A

Boyutlar

Derinlik 41.6 mm

ekleme derinliği 30.9 mm

Yükseklik 71 mm

Genişlik 71 mm

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

Ekipman

NC kontaklarının adeti 1

NO kontaklarının adeti 1

Aydınlatma aydınlatma ve izleme devreleri için

Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

Kimlik

ana tasarım hattı Aydınlatma kontrolü