



503404

4NA kontak, iletişim. giriş terminali, boş. konum, ışık kontrolü

#### Teknik özellikler

#### Konfigürasyon

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Anahtar modu          | nötr pozisyonlu |
| Antibakteriyel tedavi | Hayır           |

#### Uyumluluk

|                      |       |
|----------------------|-------|
| IFTTT desteği mevcut | Hayır |
|----------------------|-------|

#### Temel elektriksel özellikler

|               |          |
|---------------|----------|
| Anma gerilimi | 250 V    |
| Anma gerilimi | 250 V AC |

#### Elektrik akımı

|                    |      |
|--------------------|------|
| anlık kontak akımı | 10 A |
|--------------------|------|

#### Boyutlar

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Derinlik        | 41.6 mm |
| Kontak mesafesi | > 3 mm  |
| Yükseklik       | 71 mm   |
| Genişlik        | 71 mm   |

#### Kurulum, montaj

|              |                |
|--------------|----------------|
| kurulum modu | açılır pençeli |
|--------------|----------------|

#### Bağlantı

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Bağlantı terminalleri | IEC 60669-1'e göre     |
| Bağlantı tipi         | vidalı terminaller ile |
| Bağlantı tipi         | Vida bağlantısı        |

#### Ekipman

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Aydınlatma | aydınlatma için |
|------------|-----------------|

#### Emniyet

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| atishalogenfreexternallymaintained | No |
|------------------------------------|----|

#### Kimlik

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| ana tasarım hattı | Aydınlatma kontrolü |
|-------------------|---------------------|