



503404

4NA kontak, iletişim. giriş terminali, boş. konum, ışık kontrolü

Teknik özellikler

Konfigürasyon

Anahtar modu	nötr pozisyonlu
Antibakteriyel tedavi	Hayır

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut	Hayır
----------------------	-------

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC

Elektrik akımı

anlık kontak akımı	10 A
--------------------	------

Boyutlar

Derinlik	41.6 mm
Kontak mesafesi	> 3 mm
Yükseklik	71 mm
Genişlik	71 mm

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

Bağlantı

Bağlantı terminalleri	IEC 60669-1'e göre
Bağlantı tipi	vidalı terminaller ile
Bağlantı tipi	Vida bağlantısı

Ekipman

Aydınlatma	aydınlatma için
------------	-----------------

Emniyet

atishalogenfreexternallymaintained	No
------------------------------------	----

Kimlik

ana tasarım hattı	Aydınlatma kontrolü
-------------------	---------------------