



5035

Ortak giriş terminaline sahip seri buton 2 NA kontak

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Anahtarlama açısı 3.5 °

Konfigürasyon

Anahtar modu 2 NO kontaklı, ortak giriş terminali

Antibakteriyel tedavi Hayır

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Elektrik akımı

anlık kontak akımı 10 A

Boyutlar

Derinlik 41.6 mm

ekleme derinliği 32.3 mm

Yükseklik 70.8 mm

Genişlik 70.8 mm

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

Bağlantı

Bağlantı terminalleri IEC 60669-1'e göre

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

Teslimat kapsamı

lambalı Hayır

Ekipman

NC kontaklarının adeti 1

NO kontaklarının adeti 1

Aydınlatma aydınlatma için

Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

Kimlik

