



5035

### Ortak giriş terminaline sahip seri buton 2 NA kontak

#### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Anahtarlama açısı 3.5 °

#### Konfigürasyon

Anahtar modu 2 NO kontaklı, ortak giriş terminali

Antibakteriyel tedavi Hayır

#### Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

#### Elektrik akımı

anlık kontak akımı 10 A

#### Boyutlar

Derinlik 41.6 mm

ekleme derinliği 32.3 mm

Yükseklik 70.8 mm

Genişlik 70.8 mm

#### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

#### Bağlantı

Bağlantı terminalleri IEC 60669-1'e göre

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

#### Teslimat kapsamı

lambalı Hayır

#### Ekipman

NC kontaklarının adeti 1

NO kontaklarının adeti 1

Aydınlatma aydınlatma için

#### Emniyet

atishalogenfreexternallymaintained Yes

#### Kimlik

