



503501

izole edilmiş giriş terminallerine sahip seri butonlu NK kontak

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Anahtarlama açısı 3.5 °

Konfigürasyon

Anahtar modu 1 NO, 1NC, ayrı giriş terminalleri

Antibakteriyel tedavi Hayır

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Elektrik akımı

anlık kontak akımı 10 A

Boyutlar

Derinlik 41.6 mm

ekleme derinliği 31.3 mm

Yükseklik 71 mm

Genişlik 71 mm

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

Bağlantı

Bağlantı terminalleri IEC 60669-1'e göre

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

Ekipman

Aydınlatma aydınlatma ve izleme devreleri için

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

Kimlik

ana tasarım hattı Aydınlatma kontrolü