



503501

## izole edilmiş giriş terminallerine sahip seri butonlu NK kontak

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Anahtarlama açısı 3.5 °

### Konfigürasyon

Anahtar modu 1 NO, 1NC, ayrı giriş terminalleri

Antibakteriyel tedavi Hayır

### Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

### Elektrik akımı

anlık kontak akımı 10 A

### Boyutlar

Derinlik 41.6 mm

ekleme derinliği 31.3 mm

Yükseklik 71 mm

Genişlik 71 mm

### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

### Bağlantı

Bağlantı terminalleri IEC 60669-1'e göre

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

### Ekipman

Aydınlatma aydınlatma ve izleme devreleri için

### Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

### Kimlik

ana tasarım hattı Aydınlatma kontrolü