



503520

1 kutuplu jaluzi kontrol butonu

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Anahtarlama açısı 3.5 °

Konfigürasyon

Anahtar modu aynı anda aktivasyonu önleyici mekanik ve elektrikli kilitleme

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V

Frekans 50/60 Hz

Elektrik akımı

anlık kontak akımı 10 A

Boyutlar

Derinlik 42 mm

ekleme derinliği 31.2 mm

Yükseklik 70.8 mm

Genişlik 70.8 mm

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

Bağlantı

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

Emniyet

Koruma indeksi IP IP20