



5036

## Buton enversör aydınlatmalı

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Anahtarlama açısı 3.5 °

### Konfigürasyon

Anahtar modu değiştirme kontağı, NK veya NA olarak kullanılabilir

### Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

### Elektrik akımı

anlık kontak akımı 10 A

### Boyutlar

Derinlik 42 mm

ekleme derinliği 31 mm

Yükseklik 71 mm

Genişlik 71 mm

### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

### Bağlantı

Kablo enine kesiti (rijit) maks. 2.5 mm<sup>2</sup>

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

### Ekipman

NC kontaklarının adeti 1

NO kontaklarının adeti 1

Aydınlatma aydınlatma ve izleme devreleri için

### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

### Kimlik

ana tasarım hattı Aydınlatma kontrolü