



5036

Buton enversör aydınlatmalı

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Anahtarlama açısı 3.5 °

Konfigürasyon

Anahtar modu değiştirme kontağı, NK veya NA olarak kullanılabilir

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Elektrik akımı

anlık kontak akımı 10 A

Boyutlar

Derinlik 42 mm

ekleme derinliği 31 mm

Yükseklik 71 mm

Genişlik 71 mm

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

Bağlantı

Kablo enine kesiti (rijit) maks. 2.5 mm²

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

Ekipman

NC kontaklarının adeti 1

NO kontaklarının adeti 1

Aydınlatma aydınlatma ve izleme devreleri için

Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

Kimlik

ana tasarım hattı Aydınlatma kontrolü