



5036

Buton enversör aydınlatmalı

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Anahtarlama açısı	3.5 °
-------------------	-------

Konfigürasyon

Anahtar modu	değiştirme kontağı, NK veya NA olarak kullanılabilir
--------------	--

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut	Hayır
----------------------	-------

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC

Elektrik akımı

anlık kontak akımı	10 A
--------------------	------

Boyutlar

Derinlik	42 mm
ekleme derinliği	31 mm
Yükseklik	71 mm
Genişlik	71 mm

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

Bağlantı

Kablo enine kesiti (rijit)	maks. 2.5 mm ²
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli

Ekipman

NC kontaklarının adeti	1
NO kontaklarının adeti	1
Aydınlatma	aydınlatma ve izleme devreleri için

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained	Yes
-------------------------------------	-----

Kimlik

ana tasarım hattı	Aydınlatma kontrolü
-------------------	---------------------