



503808

izole edilmiş giriş terminallerine sahip seri buton 2 enversör

Teknik özellikler

Konfigürasyon

| | |
|-----------------------|---|
| Anahtar modu | çiftli değiştirme kontaklı, NC veya NO olarak kullanılabilir, ayrı giriş terminalleri |
| Antibakteriyel tedavi | Hayır |

Uyumluluk

| | |
|----------------------|-------|
| IFTTT desteği mevcut | Hayır |
|----------------------|-------|

Temel elektriksel özellikler

| | |
|---------------|----------|
| Anma gerilimi | 250 V |
| Anma gerilimi | 250 V AC |

Elektrik akımı

| | |
|--------------------|------|
| anlık kontak akımı | 10 A |
|--------------------|------|

Boyutlar

| | |
|-----------|---------|
| Derinlik | 41.6 mm |
| Yükseklik | 71 mm |
| Genişlik | 71 mm |

Kurulum, montaj

| | |
|--------------|----------------|
| kurulum modu | açılır pençeli |
|--------------|----------------|

Bağlantı

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Bağlantı terminalleri | IEC 60669-1'e göre |
| Bağlantı tipi | vidalı terminaller ile |
| Bağlantı tipi | Vida bağlantısı |

Teslimat kapsamı

| | |
|---------|-------|
| lambalı | Hayır |
|---------|-------|

Ekipman

| | |
|------------------------|-----------------|
| NC kontaklarının adeti | 1 |
| NO kontaklarının adeti | 1 |
| Aydınlatma | aydınlatma için |

Emniyet

| | |
|-------------------|------|
| Koruma indeksi IP | IP20 |
|-------------------|------|

Kimlik

| | |
|-------------------|---------------------|
| ana tasarım hattı | Aydınlatma kontrolü |
|-------------------|---------------------|