



503808

## izole edilmiş giriş terminallerine sahip seri buton 2 enversör

### Teknik özellikler

#### Konfigürasyon

Anahtar modu	çiftli değiştirme kontaklı, NC veya NO olarak kullanılabilir, ayrı giriş terminalleri
Antibakteriyel tedavi	Hayır

#### Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut	Hayır
----------------------	-------

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC

#### Elektrik akımı

anlık kontak akımı	10 A
--------------------	------

#### Boyutlar

Derinlik	41.6 mm
Yükseklik	71 mm
Genişlik	71 mm

#### Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

#### Bağlantı

Bağlantı terminalleri	IEC 60669-1'e göre
Bağlantı tipi	vidalı terminaller ile
Bağlantı tipi	Vida bağlantısı

#### Teslimat kapsamı

lambalı	Hayır
---------	-------

#### Ekipman

NC kontaklarının adeti	1
NO kontaklarının adeti	1
Aydınlatma	aydınlatma için

#### Emniyet

atishalogenfreexternallymaintained	No
------------------------------------	----

#### Kimlik

ana tasarım hattı	Aydınlatma kontrolü
-------------------	---------------------