



503808

izole edilmiş giriş terminallerine sahip seri buton 2 enversör

Teknik özellikler

Konfigürasyon

Anahtar modu	çiftli değiştirme kontaklı, NC veya NO olarak kullanılabilir, ayrı giriş terminalleri
Antibakteriyel tedavi	Hayır

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut	Hayır
----------------------	-------

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC

Elektrik akımı

anlık kontak akımı	10 A
--------------------	------

Boyutlar

Derinlik	41.6 mm
Yükseklik	71 mm
Genişlik	71 mm

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

Bağlantı

Bağlantı terminalleri	IEC 60669-1'e göre
Bağlantı tipi	vidalı terminaller ile
Bağlantı tipi	Vida bağlantısı

Teslimat kapsamı

lambalı	Hayır
---------	-------

Ekipman

NC kontaklarının adeti	1
NO kontaklarının adeti	1
Aydınlatma	aydınlatma için

Emniyet

atisreachconform	No
atisrohsconform	Yes
atishalogenfreeexternallymaintained	No

Kimlik

