



75040001

IP20

Bus bağı. sıva altı, KNX

Teknik özellikler

Kontroller ve göstergeler

buton / push-buton programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile

Bağlanabilirlik

Arayüz INSTABUS EIB kullanıcı modülleri ve veri yolu hattı arasında arabirim olarak

Voltaaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı) ≈ 10 mA

Boyutlar

ekleme derinliği 21.8 mm

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 0 modüller

Güç

Güç tüketimi, KNX ≈ 100 mW

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz

Bağlantı

Kontakların sayısı 2

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system

Ekipman

Ürün tipi: ürün tipi: veri yolu kuplaj ünitesi

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Kimlik

Ürün ailesi ürün ailesi: sistem komponentleri

ana tasarım hattı KNX