



75040001



## Bus bağı. siva altı, KNX

### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitlenme modu siva altı montaj

#### Kontroller ve göstergeler

buton / push-buton programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile

#### Bağlanabilirlik

Arayüz INSTABUS EIB kullanıcı modülleri ve veri yolu hattı arasında arabirim olarak

#### Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

#### Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı) ≈ 10 mA

#### Boyutlar

ekleme derinliği 21.8 mm

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 0 modüller

#### Güç

Güç tüketimi, KNX ≈ 100 mW

#### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz

#### Bağlantı

Kontakların sayısı 2

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

#### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system

#### Ekipman

Ürün tipi: ürün tipi: veri yolu kuplaj ünitesi

#### Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

#### Kimlik

