



75040001

IP20

Bus bağı. sıva altı, KNX

Teknik özellikler

Kontroller ve göstergeler

buton / push-buton

programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile

Bağlanabilirlik

Arayüz

INSTABUS EIB kullanıcı modülleri ve veri yolu hattı arasında arabirim olarak

Voltaaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi

21...32 V DC

Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)

≈ 10 mA

Boyutlar

ekleme derinliği

21.8 mm

Ray monteli cihazın genişliği (RMD)

0 modüller

Güç

Güç tüketimi, KNX

≈ 100 mW

Kurulum, montaj

kurulum modu

açılır pençesiz

Bağlantı

Kontakların sayısı

2

Veri yolu bağlantısı

bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları

system

Ekipman

Ürün tipi:

ürün tipi: veri yolu kuplaj ünitesi

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: sistem komponentleri

ana tasarım hattı

KNX