



75040003

IP20

Teknik özellikler

Kontroller ve göstergeler

buton / push-buton

programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile

Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi

21...32 V DC

Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)

≈ 10 mA

Boyutlar

ekleme derinliği

21.8 mm

Ray monteli cihazın genişliği (RMD)

0 modüller

Kurulum, montaj

kurulum modu

açılır pençesiz

Bağlantı

Kontakların sayısı

2

Veri yolu bağlantısı

bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları

system

Ekipman

Ürün tipi:

ürün tipi: veri yolu kupaaj ünitesi

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

5...45 °C

Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: sistem komponentleri

ana tasarım hattı

KNX