



75040003

IP20

#### Teknik özellikler

#### Kontroller ve göstergeler

buton / push-buton

programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile

#### Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi

21...32 V DC

#### Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)

≈ 10 mA

#### Boyutlar

ekleme derinliği

21.8 mm

Ray monteli cihazın genişliği (RMD)

0 modüller

#### Kurulum, montaj

kurulum modu

açılır pençesiz

#### Bağlantı

Kontakların sayısı

2

Veri yolu bağlantısı

bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

#### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları

system

#### Ekipman

Ürün tipi:

ürün tipi: veri yolu kupaaj ünitesi

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

5...45 °C

#### Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: sistem komponentleri

ana tasarım hattı

KNX