




75141155

IP20



Touch sensor 1 gang, Integro Bus bağı.KNX- R.3, siyah cam

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

| | |
|------------------------------|---|
| Oda sıcaklığı kontrolörü ile | Evet |
| Fonksiyon | anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için |

Uyumluluk

| | |
|----------------|---|
| Uzatma ünitesi | ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi |
|----------------|---|

Kontroller ve göstergeler

| | |
|--------------|---|
| LED ekranlı | Evet |
| Buton sayısı | 0 |
| Operasyon | beyaz LED üzerindeki sensör yüzeylerine hafifçe dokunarak işletim |

Boyutlar

| | |
|-----------|--------|
| Derinlik | 23 mm |
| Yükseklik | 152 mm |
| Genişlik | 81 mm |

Güç

| | |
|----------------|---------|
| Mevcut tüketim | 12.5 mA |
|----------------|---------|

Ölçüm

| | |
|---------------|--|
| değer iletici | kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte |
|---------------|--|

Ekran

| | |
|-----------|-------|
| Ekran ile | Hayır |
|-----------|-------|

LED kontrolü

| | |
|-----|--|
| LED | bir mavi ON LED ve 2 beyaz durum LED ile |
|-----|--|

Kurulum, montaj

| | |
|--------------|-------------------|
| kurulum modu | dikey montaj için |
|--------------|-------------------|

Bağlantı

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Veri yolu bağlantı ünitesi | bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi |
| Veri yolu bağlantısı | bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı |

Teslimat kapsamı

| | |
|----------------------|------|
| Bus bağlantısı dahil | Evet |
|----------------------|------|

Ekipman

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Çalıştırma noktalarının sayısı | 2 |
| Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip | Evet |
| Yapılandırma türü | Laserdruck |
| Kullanım koşulları | |
| çalıştırma sıcaklığı | -5...45 °C |
| Kimlik | |
| Sekonder tasarım hatları | KNX |