




75142155

IP20



## Touch sensor, 2'li, Integro Bus bağı.KNX- R.3, siyah cam

### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Oda sıcaklığı kontrolörü ile | Evet  |
| Fonksiyon                    | anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için |

#### Uyumluluk

|                |   |
|----------------|---|
| Uzatma ünitesi | ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi |
|----------------|---|

#### Kontroller ve göstergeler

|              |   |
|--------------|---|
| LED ekranlı  | Evet  |
| Buton sayısı | 0   |
| Operasyon    | beyaz LED üzerindeki sensör yüzeylerine hafifçe dokunarak işletim |

#### Boyutlar

|           |        |
|-----------|--------|
| Derinlik  | 23 mm  |
| Yükseklik | 152 mm |
| Genişlik  | 81 mm  |

#### Güç

|                |         |
|----------------|---------|
| Mevcut tüketim | 12.5 mA |
|----------------|---------|

#### Ölçüm

|               |  |
|---------------|--|
| değer iletici | kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte |
|---------------|--|

#### Ekran

|           |       |
|-----------|-------|
| Ekran ile | Hayır |
|-----------|-------|

#### LED kontrolü

|     |  |
|-----|--|
| LED | bir mavi ON LED ve 4 beyaz durum LED ile |
|-----|--|

#### Kurulum, montaj

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| kurulum modu | dikey montaj için |
|--------------|-------------------|

#### Bağlantı

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Veri yolu bağlantı ünitesi | bütünleşik veri yolu kupaaj ünitesi   |
| Veri yolu bağlantısı       | bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı |

#### Teslimat kapsamı

|                      |      |
|----------------------|------|
| Bus bağlantısı dahil | Evet |
|----------------------|------|

#### Ekipman

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Çalıştırma noktalarının sayısı       | 4          |
| Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip | Evet       |
| Yapılandırma türü                    | Laserdruck |
| <b>Kullanım koşulları</b>            |            |
| çalıştırma sıcaklığı                 | -5...45 °C |
| <b>Kimlik</b>                        |            |
| Sekonder tasarım hatları             | KNX        |