




75142830

IP20



## KNX cam sensörü 2 gang, Integro bus bağı KNX-TS Sensorü, cam,parlak byz

### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

#### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

Fonksiyon anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

#### Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

#### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 0

Operasyon beyaz LED üzerindeki sensör yüzeylerine hafifçe dokunarak işletim

#### Boyutlar

Derinlik 37.7 mm

Derinlik 5.7 mm

Boyutlar (G x Y x D) 86 x 160 x 5.7 mm

Yükseklik 160 mm

Genişlik 86 mm

#### Güç

Mevcut tüketim 12.5 mA

#### Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

#### Ekran

Ekran ile Hayır

#### Materyaller

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

#### LED kontrolü

LED bir mavi ON LED ve 4 beyaz durum LED ile

#### Kurulum, montaj

kurulum modu dikey montaj için

**Baęlantı**

Veri yolu baęlantı ünitesi	bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
Veri yolu baęlantısı	baęlantı ucu ile veri yolu baęlantısı

**Teslimat kapsamı**

Bus baęlantısı dahil	Evet
----------------------	------

**Ekipman**

Çalıştırma noktalarının sayısı	4
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet

**Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
----------------------	------------

**Kimlik**

ana tasarım hattı	KNX - Berker TS Sensor
Sekonder tasarım hatları	KNX, Berker TS Sensor

**Kullanma talimatları**

bilgilendirme metni	Yalnız KNX/EIB işle kullanıma uygundurKutup beyazının varolan cam serilerle arasında renk farkı bulunur.
---------------------	--