




75142830

IP20



## KNX cam sensörü 2 gang, Integro bus bağı KNX-TS Sensorü, cam,parlak byz

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Evet
Fonksiyon	anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için

### Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	---

### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Buton sayısı	0
Operasyon	beyaz LED üzerindeki sensör yüzeylerine hafifçe dokunarak işletim

### Boyutlar

Derinlik	37.7 mm
Derinlik	5.7 mm
Boyutlar (G x Y x D)	86 x 160 x 5.7 mm
Yükseklik	160 mm
Genişlik	86 mm

### Güç

Mevcut tüketim	12.5 mA
----------------	---------

### Ölçüm

değer iletici	kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
---------------	--

### Ekran

Ekran ile	Hayır
-----------	-------

### Materyaller

RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz
-----------	----------------------

### LED kontrolü

LED	bir mavi ON LED ve 4 beyaz durum LED ile
-----	--

### Kurulum, montaj

kurulum modu	dikey montaj için
--------------	-------------------

### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi	bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
Veri yolu bağlantısı	bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

**Teslimat kapsamı**

Bus bağlantısı dahil

Evet

**Ekipman**

Çalıştırma noktalarının sayısı

4

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip

Evet

**Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

**Kimlik**

ana tasarım hattı

KNX - Berker TS Sensor

Sekonder tasarım hatları

KNX ; Berker TS Sensor

**Kullanma talimatları**

bilgilendirme metni

Yalnız KNX/EIB işle kullanıma uygundurKutup  
beyazının varolan cam serilerle arasında renk farkı  
bulunur.